





### PRODUKTBESCHREIBUNG

- » Allseitig belastbar
- » 4-fache Sicherheit
- » Alle tragenden Bauteile 100% rissgeprüft bzw. nach EN 1677 prüfbelastet
- » Ausführung ohne Montageschlüssel



l1	l2	l4	d2	d3	d4	s4	d1	WLL				Nr.	EUR
								max. kg	max. kg	max. kg	max. kg		
15	35	11	25	25	47	9	<b>M10</b>	1.000	400	800	560	E 1271/10	<>
18	42	13	30	30	56	10	<b>M12</b>	2.000	750	1.500	1.000	E 1271/12	<>
24	49	15	35	36	65	13	<b>M16</b>	4.000	1.500	3.000	2.120	E 1271/16	<>
30	58	17	40	41	76	16	<b>M20</b>	6.000	2.300	4.600	3.220	E 1271/20	<>
36	70	20	49	51	92	19	<b>M24</b>	8.000	3.200	6.400	4.500	E 1271/24	<>
45	87	26	60	66	114	24	<b>M30</b>	12.000	4.500	9.000	6.300	E 1271/30	<>



Nicht unter Last drehen!

Vor der Belastung in Krafrichtung drehen!

Mittels Sechskant-Winkelschraubendreher handfest anziehen!