TEMPERIERELEMENTE AUS EDELSTAHL

STAINLESS STEEL COMPONENTS

Umfangreiche Erweiterungen bei Anschlussnippeln, Verlängerungen, Schnellstecktüllen und Kupplungen.

Comprehensive expansions in fittings, extensions, quick-fit nozzles and couplers.

meusburger

Standards for your success.

E 2018..

Anschlussnippel mit Verlängerung

Fitting with extension



	Messing *Brass*	Edelstahl *Stainless steel*
		
	E 2018	**E 20189**
	Mat.: 2.0401 (CuZn)	Mat.: 1.4305

SW	l2	d4	d5	d2	d1	l	**Nr.** / *No.*	**Nr.** / *No.*
9	21	5	5	**9**	**8**	**63**	E 2018/ 9/ 8/ 63	
						100	E 2018/ 9/ 8/100	E 20189/ 9/ 8/100
11		6	6		**10**	**120**	E 2018/ 9/10/120	E 20189/ 9/10/120
						240	E 2018/ 9/10/240	E 20189/ 9/10/240
						360	E 2018/ 9/10/360	
15	23	6	9	**13**	**12**	**150**	E 2018/13/12/150	
		9			**14**		E 2018/13/14/150	E 20189/13/14/150
						300	E 2018/13/14/300	E 20189/13/14/300
						450	E 2018/13/14/450	



d2	l3 min.	d3
9	25	22
13	28	26

meusburger

E 2020..

Anschlussnippel verschließend

Shut-off fitting

Oil 200°C

Water 150°C

PN 15 bar



Messing (Zollgewinde vernickelt)
Brass (Imperial threads are nickel-plated)

Dichtmittel
Sealant



E 2020



E 2020 D

Mat.: 2.0401 (CuZn)

Edelstahl
Stainless steel



E 20209

Mat.: 1.4305

SW	l	l1	d4	d2	d1	Nr. / *No.*	Nr. / *No.*	Nr. / *No.*
15	29	12	6	**9**	**M14 x 1,5**	E 2020/ 9/ 14	E 2020 D/ 9/ 14	E 20209/ 9/ 14
					G 1/4"	E 2020/ 9/1/4	E 2020 D/ 9/1/4	E 20209/ 9/1/4
17	30				**G 3/8"**	E 2020/ 9/3/8	E 2020 D/ 9/3/8	E 20209/ 9/3/8
17	30	12	9	**13**	**M16 x 1,5**	E 2020/13/ 16	E 2020 D/13/ 16	E 20209/13/ 16
					G 3/8"	E 2020/13/3/8	E 2020 D/13/3/8	E 20209/13/3/8
22	31				**G 1/2"**	E 2020/13/1/2	E 2020 D/13/1/2	E 20209/13/1/2
27	51	16	13	**19**	**M24 x 1,5**	E 2020/19/ 24		
22	47	12			**G 1/2"**	E 2020/19/1/2	E 2020 D/19/1/2	
27	51	16			**G 3/4"**	E 2020/19/3/4		



d2	d1	l3	d3
9	**M14 x 1,5**	18	22
	G 1/4"		
	G 3/8"	19	26
13	**M16 x 1,5**		
	G 3/8"		
	G 1/2"	20	32
19	**M24 x 1,5**	36	38
	G 1/2"		
	G 3/4"		

meusburger

E 2062..

Schnellstecktülle mit Überwurfmutter

Quick-fit nozzle with union nut



p max. = 15 bar t max. = 140°C

SW	l	l2	d4	d5	d2	d1	Messing *Brass* **E 20625** Mat.: 2.0401 (CuZn) **Nr.** / *No.*	Edelstahl *Stainless steel* **E 20627** Mat.: 1.4305 **Nr.** / *No.*
17	46	28	6	18	**10**	**M14 x 1,5**	E 20625/10/ 14	E 20627/10/ 14
						G 1/4"	E 20625/10/1/4	E 20627/10/1/4
22			9	22	**13**	**M16 x 1,5**	E 20625/13/ 16	E 20627/13/ 16
						G 3/8"	E 20625/13/3/8	E 20627/13/3/8

Schnellstecktülle nur mit geeignetem Schnellsteckschlauch kombinieren (E 2185)
Use quick-fit nozzle only with suitable quick-fit hose (E 2185)

meusburger

E 2066..

Schnellstecktülle mit Überwurfmutter 90°

90° quick-fit nozzle with union nut



p max. = 15 bar t max. = 140°C

Messing
Brass

E 20665

Mat.: 2.0401 (CuZn)

Edelstahl
Stainless steel

E 20667

Mat.: 1.4305

SW	l	l1	l2	l3	l6	d4	d2	d1	Nr. / *No.*	Nr. / *No.*
17	35	16	28	25	41	6	**10**	**M14 x 1,5**	E 20665/10/ 14	E 20667/10/ 14
								G 1/4"	E 20665/10/1/4	E 20667/10/1/4
22	41	14	28	26	46	9	**13**	**M16 x 1,5**	E 20665/13/ 16	E 20667/13/ 16
								G 3/8"	E 20665/13/3/8	E 20667/13/3/8

Schnellstecktülle nur mit geeignetem Schnellsteckschlauch kombinieren (E 2185)
Use quick-fit nozzle only with suitable quick-fit hose (E 2185)

meusburger

E 2083..

Reduziernippel

Reducing fitting



p max. = 15 bar

Messing *Brass*	Edelstahl *Stainless steel*
E 2083	**E 20839**
Mat.: 2.0401 (CuZn)	Mat.: 1.4305

l	l1	l2	d3	l3	d4	SW	d1	d2	**Nr.** / *No.*	**Nr.** / *No.*
22	12	7	17	15	6	6	**M14x1,5**	**M10x1**	E 2083/ 14/ 10	E 20839/ 14/ 10
							G1/4"	**G1/8"**	E 2083/1/4/1/8	E 20839/1/4/1/8
24	12	9	20	15	8	8	**M16x1,5**	**M14x1,5**	E 2083/ 16/ 14	E 20839/ 16/ 14
							G3/8"	**G1/4"**	E 2083/3/8/1/4	E 20839/3/8/1/4

E 220..

Kupplung mit Schnellstecktülle

Coupler with quick-fit nozzle

Oil 200°C

Water 150°C

PN 15 bar



Schlauchgrenzwerte beachten
Observe hose limits

Messing
Brass



E 22005



E 22025



E 22045

Mat.: 2.0401 (CuZn)

Edelstahl
Stainless steel



E 22007

E 22047

Mat.: 1.4305

d3	d4	d1	d2	Nr. / *No.*	Nr. / *No.*	Nr. / *No.*	Nr. / *No.*	Nr. / *No.*
17	6	**9**	**10**		E 22025/ 9/10	E 22045/ 9/10		E 22047/ 9/10
	7			E 22005/ 9/10			E 22007/ 9/10	
22	9	**13**	**13**	E 22005/13/13	E 22025/13/13	E 22045/13/13	E 22007/13/13	E 22047/13/13

Weitere Maße finden Sie im Webshop. Weitere Informationen finden Sie im Informationsteil.
For more dimensions visit the web shop. You can find more information in the information section.

Schnellstecktülle nur mit geeignetem Schnellsteckschlauch kombinieren (E 2185) /
Use quick-fit nozzle only with suitable quick-fit hose (E 2185)

meusburger

E 221..

Kupplung mit Schnellstecktülle verschließend

Shut-off coupler with quick-fit nozzle

Oil 200°C

Water 150°C

PN 15 bar

Schlauchgrenzwerte beachten
Observe hose limits



Messing
Brass



E 22105

E 22125



E 22145

Mat.: 2.0401 (CuZn)

Edelstahl
Stainless steel



E 22107

E 22147

Mat.: 1.4305

d3	d4	d1	d2	Nr. / *No.*	Nr. / *No.*	Nr. / *No.*	Nr. / *No.*	Nr. / *No.*
17	6	**9**	**10**		E 22125/ 9/10	E 22145/ 9/10		E 22147/ 9/10
	7			E 22105/ 9/10			E 22107/ 9/10	
22	9	**13**	**13**	E 22105/13/13	E 22125/13/13	E 22145/13/13	E 22107/13/13	E 22147/13/13

Weitere Maße finden Sie im Webshop. Weitere Informationen finden Sie im Informationsteil.
For more dimensions visit the web shop. You can find more information in the information section.

Schnellstecktülle nur mit geeignetem Schnellsteckschlauch kombinieren (E 2185) /
Use quick-fit nozzle only with suitable quick-fit hose (E 2185)

meusburger

E 222..

Sicherheitskupplung mit Außengewinde

Safety coupler with external thread

Safety

Oil 220°C

Water 180°C

PN 15 bar

verriegelt/*locked*



	Messing *Brass*			Edelstahl *Stainless steel*	
					
	E 22206	**E 22226**	**E 22246**	**E 22208**	**E 22248**
	Mat.: 2.0401 (CuZn)			Mat.: 1.4305	

d3	d4	d1	d2	**Nr.** / *No.*	**Nr.** / *No.*	**Nr.** / *No.*	**Nr.** / *No.*	**Nr.** / *No.*
17	6	**9**	**M14 x 1,5**	E 22206/ 9/14	E 22226/ 9/14	E 22246/ 9/14	E 22208/ 9/14	E 22248/ 9/ 14
			G 1/4"	E 22206/ 9/1/4	E 22226/ 9/1/4	E 22246/ 9/1/4	E 22208/ 9/1/4	E 22248/ 9/1/4
22	9	**13**	**M16 x 1,5**	E 22206/13/16	E 22226/13/16	E 22246/13/16	E 22208/13/16	E 22248/13/ 16
			G 3/8"	E 22206/13/3/8	E 22226/13/3/8	E 22246/13/3/8	E 22208/13/3/8	E 22248/13/3/8

Weitere Maße finden Sie im Webshop. Weitere Informationen finden Sie im Informationsteil.
For more dimensions visit the web shop. You can find more information in the information section.

meusburger

E 223..

Sicherheitskupplung mit Außengewinde verschließend

Safety shut-off coupler with external thread

Safety

Oil 220°C

Water 180°C

PN 15 bar

verriegelt/*locked*



	Messing *Brass*			Edelstahl *Stainless steel*	
	E 22306	**E 22326**	**E 22346**	**E 22308**	**E 22348**
	Mat.: 2.0401 (CuZn)			Mat.: 1.4305	

d3	d4	d1	d2	**Nr.** / *No.*	**Nr.** / *No.*	**Nr.** / *No.*	**Nr.** / *No.*	**Nr.** / *No.*
17	6	**9**	**M14 x 1,5**	E 22306/ 9/14	E 22326/ 9/14	E 22346/ 9/14	E 22308/ 9/14	E 22348/ 9/ 14
			G 1/4"	E 22306/ 9/1/4	E 22326/ 9/1/4	E 22346/ 9/1/4	E 22308/ 9/1/4	E 22348/ 9/1/4
22	9	**13**	**M16 x 1,5**	E 22306/13/16	E 22326/13/16	E 22346/13/16	E 22308/13/16	E 22348/13/ 16
			G 3/8"	E 22306/13/3/8	E 22326/13/3/8	E 22346/13/3/8	E 22308/13/3/8	E 22348/13/3/8

Weitere Maße finden Sie im Webshop. Weitere Informationen finden Sie im Informationsteil.
For more dimensions visit the web shop. You can find more information in the information section.