

GRÖSSENERWEITERUNG PR- RUNDPLATTEN


PR ROUND PLATES IN NEW SIZES

Die Auswahl an Rundplatten wurde nahezu verdoppelt.

- » Neue Werkstoffqualitäten: 1.2316 und 1.2714HH
- » Neue Durchmesser: Ø 80, Ø 220, Ø 280 und Ø 350 mm
- » Neue Stärke: 10 mm bei Ø 100, Ø 120, Ø 150, Ø 200 und Ø 250 mm

The selection of round plates has almost doubled.

- » New material grades: 1.2316 and 1.2714 HH
- » New diameters: Ø 80, Ø 220, Ø 280 and Ø 350 mm
- » New thicknesses: 10 mm for Ø 100, Ø 120, Ø 150, Ø 200 and Ø 250 mm



meusburger

Standards for your success.

PR - RUNDPLATTEN

PR - ROUND PLATES



D	/ S /	1730	2085	2311	2312	2316	2714HH
PR 80	12	●	●		●		
	16	●	●		●		
	20	●	●	●	●	●	●
	25	●	●	●	●	●	●
	32	●	●	●	●	●	●
	40	●	●	●	●	●	●
	50	●	●	●	●	●	●
PR 100	10	●	●		●		
	12	●	●		●		
	16	●	●	●	●		
	20	●	●	●	●	●	●
	25	●	●	●	●	●	●
	32	●	●	●	●	●	●
	40	●	●	●	●	●	●
PR 120	10	●	●		●		
	12	●	●		●		
	16	●	●	●	●		
	20	●	●	●	●	●	●
	25	●	●	●	●	●	●
	32	●	●	●	●	●	●
	40	●	●	●	●	●	●
PR 150	10	●	●		●		
	12	●	●		●		
	16	●	●	●	●		
	20	●	●	●	●	●	●
	25	●	●	●	●	●	●
	32	●	●	●	●	●	●
	40	●	●	●	●	●	●
PR 200	10	●	●		●		
	12	●	●		●		
	16	●	●	●	●		
	20	●	●	●	●	●	●
	25	●	●	●	●	●	●
	32	●	●	●	●	●	●
	40	●	●	●	●	●	●
PR 220	10	●	●		●		
	12	●	●		●		
	16	●	●	●	●		
	20	●	●	●	●	●	●
	25	●	●	●	●	●	●
	32	●	●	●	●	●	●
	40	●	●	●	●	●	●
PR 250	10	●	●		●		
	12	●	●		●		
	16	●	●	●	●		
	20	●	●	●	●	●	●
	25	●	●	●	●	●	●
	32	●	●	●	●	●	●
	40	●	●	●	●	●	●
PR 280	10	●	●		●		
	12	●	●		●		
	16	●	●	●	●		
	20	●	●	●	●	●	●
	25	●	●	●	●	●	●
	32	●	●	●	●	●	●
	40	●	●	●	●	●	●

D	/ S /	1730	2085	2311	2312	2316	2714HH	
PR 300	12	●			●			
	16	●	●	●	●			
	20	●	●	●	●	●	●	
	25	●	●	●	●	●	●	
	32	●	●	●	●	●	●	
	40	●	●	●	●	●	●	
	50	●	●	●	●	●	●	
	60	●	●	●	●	●	●	
	70	●	●	●	●	●	●	
	80	●	●	●	●	●	●	
PR 350	16	●			●			
	20	●	●	●	●			
	25	●	●	●	●			
	32	●	●	●	●			
	40	●	●	●	●			
	50	●	●	●	●			
	60	●	●	●	●			
	70	●	●	●	●			
	80	●	●	●	●			
	100	●	●	●	●	●	●	
PR 400	12	●			●			
	16	●	●		●			
	20	●	●	●	●	●	●	
	25	●	●	●	●	●	●	
	32	●	●	●	●	●	●	
	40	●	●	●	●	●	●	
	50	●	●	●	●	●	●	
	60	●	●	●	●	●	●	
	70	●	●	●	●	●	●	
	80	●	●	●	●	●	●	
PR 500	12	●			●			
	16	●			●			
	20	●	●	●	●			
	25	●	●	●	●			
	32	●	●	●	●			
	40	●	●	●	●			
	50	●	●	●	●			
	60	●	●	●	●			
	70	●	●	●	●			
	80	●	●	●	●			
PR 600	12	●			●			
	16	●			●			
	20	●	●	●	●			
	25	●	●	●	●			
	32	●	●	●	●			
	40	●	●	●	●			
	50	●	●	●	●			
	60	●	●	●	●			
	70	●	●	●	●			
	80	●	●	●	●			
PR 800	12	●			●			
	16	●			●			
	20	●	●	●	●			
	25	●	●	●	●			
	36	●		●	●			
	40	●		●	●			
	46	●		●	●			
	50	●		●	●			
	56	●		●	●			
	66	●		●	●			
PR 1000	116	●		●	●			
	36	●		●	●			
	46	●		●	●			
	56	●		●	●			
	66	●		●	●			
	76	●		●	●			
	86	●		●	●			
	116	●		●	●			
	PR 1200	36	●		●	●		
		46	●		●	●		
56		●		●	●			
66		●		●	●			
76		●		●	●			
86		●		●	●			