


E 1723



Auswerferhülse stufenlos, gehärtet

Sleeve ejector, stepless, through-hardened



Mat.: ~1.2210

≈ ISO 8405 (DIN 16756)

| r | l3 | l2 | d4 | d3 | d1 | d2 | l | Nr. / No. |
|-----|----|----|-----|----|----|-----|-----|-----------------------|
| 0.3 | 3 | 35 | 1.8 | 6 | 3 | 1.5 | 75 | E 1723/ 3 / 1,5 x 75 |
| | | | | | | | 100 | E 1723/ 3 / 1,5 x 100 |
| | | | | | | | 125 | E 1723/ 3 / 1,5 x 125 |
| | | | | | | | 150 | E 1723/ 3 / 1,5 x 150 |
| | | | | | | | 175 | E 1723/ 3 / 1,5 x 175 |
| 0.3 | 3 | 35 | 2.4 | 8 | 4 | 2 | 75 | E 1723/ 4 / 2 x 75 |
| | | | | | | | 100 | E 1723/ 4 / 2 x 100 |
| | | | | | | | 125 | E 1723/ 4 / 2 x 125 |
| | | | | | | | 150 | E 1723/ 4 / 2 x 150 |
| | | | | | | | 175 | E 1723/ 4 / 2 x 175 |
| 0.3 | 3 | 35 | 2.9 | 8 | 4 | 2.5 | 75 | E 1723/ 4 / 2,5 x 75 |
| | | | | | | | 100 | E 1723/ 4 / 2,5 x 100 |
| | | | | | | | 125 | E 1723/ 4 / 2,5 x 125 |
| | | | | | | | 150 | E 1723/ 4 / 2,5 x 150 |
| | | | | | | | 175 | E 1723/ 4 / 2,5 x 175 |
| 0.3 | 3 | 45 | 3.4 | 10 | 5 | 3 | 75 | E 1723/ 5 / 3 x 75 |
| | | | | | | | 100 | E 1723/ 5 / 3 x 100 |
| | | | | | | | 125 | E 1723/ 5 / 3 x 125 |
| | | | | | | | 150 | E 1723/ 5 / 3 x 150 |
| | | | | | | | 175 | E 1723/ 5 / 3 x 175 |
| 0.3 | 3 | 45 | 3.9 | 10 | 5 | 3.5 | 75 | E 1723/ 5 / 3,5 x 75 |
| | | | | | | | 100 | E 1723/ 5 / 3,5 x 100 |
| | | | | | | | 125 | E 1723/ 5 / 3,5 x 125 |
| | | | | | | | 150 | E 1723/ 5 / 3,5 x 150 |
| | | | | | | | 175 | E 1723/ 5 / 3,5 x 175 |
| 0.5 | 5 | 45 | 4.4 | 12 | 6 | 4 | 75 | E 1723/ 6 / 4 x 75 |
| | | | | | | | 100 | E 1723/ 6 / 4 x 100 |
| | | | | | | | 125 | E 1723/ 6 / 4 x 125 |
| | | | | | | | 150 | E 1723/ 6 / 4 x 150 |
| | | | | | | | 175 | E 1723/ 6 / 4 x 175 |
| 0.5 | 5 | 45 | 4.9 | 12 | 6 | 4.5 | 75 | E 1723/ 6 / 4,5 x 75 |
| | | | | | | | 100 | E 1723/ 6 / 4,5 x 100 |
| | | | | | | | 125 | E 1723/ 6 / 4,5 x 125 |
| | | | | | | | 150 | E 1723/ 6 / 4,5 x 150 |
| | | | | | | | 175 | E 1723/ 6 / 4,5 x 175 |
| 0.5 | 5 | 50 | 5.3 | 12 | 7 | 5 | 100 | E 1723/ 7 / 5 x 100 |
| | | | | | | | 125 | E 1723/ 7 / 5 x 125 |
| | | | | | | | 150 | E 1723/ 7 / 5 x 150 |
| | | | | | | | 175 | E 1723/ 7 / 5 x 175 |
| | | | | | | | 200 | E 1723/ 7 / 5 x 200 |
| 0.5 | 5 | 50 | 5.9 | 14 | 8 | 5.5 | 100 | E 1723/ 8 / 5,5 x 100 |
| | | | | | | | 125 | E 1723/ 8 / 5,5 x 125 |
| | | | | | | | 150 | E 1723/ 8 / 5,5 x 150 |
| | | | | | | | 175 | E 1723/ 8 / 5,5 x 175 |
| | | | | | | | 200 | E 1723/ 8 / 5,5 x 200 |
| 0.5 | 5 | 50 | 6.4 | 14 | 9 | 6 | 100 | E 1723/ 9 / 6 x 100 |
| | | | | | | | 125 | E 1723/ 9 / 6 x 125 |
| | | | | | | | 150 | E 1723/ 9 / 6 x 150 |

| r | l3 | l2 | d4 | d3 | d1 | d2 | l | Nr. / No. |
|-----|---------------------|----|------|----|----|----|-----|---------------------|
| 0.5 | 5 | 50 | 6.4 | 14 | 9 | 6 | 175 | E 1723/ 9 / 6 x 175 |
| | | | | | | | 200 | E 1723/ 9 / 6 x 200 |
| | | | | | | | 225 | E 1723/ 9 / 6 x 225 |
| | | | | | | | 250 | E 1723/ 9 / 6 x 250 |
| 0.8 | 7 | 50 | 8.5 | 20 | 12 | 8 | 100 | E 1723/12 / 8 x 100 |
| | | | | | | | 125 | E 1723/12 / 8 x 125 |
| | | | | | | | 150 | E 1723/12 / 8 x 150 |
| | | | | | | | 175 | E 1723/12 / 8 x 175 |
| 0.8 | 7 | 50 | 10.5 | 22 | 14 | 10 | 100 | E 1723/14 /10 x 100 |
| | | | | | | | 125 | E 1723/14 /10 x 125 |
| | | | | | | | 150 | E 1723/14 /10 x 150 |
| | | | | | | | 175 | E 1723/14 /10 x 175 |
| 200 | E 1723/14 /10 x 200 | | | | | | | |