




















ÜBERSICHT SCHIEBERSYSTEM

OVERVIEW: SLIDE SYSTEM

	Bauform Style	Schieberfläche [mm] Sliding surface [mm]	Hub [mm] Stroke [mm]	Gleitfläche Sliding surfaces	Temperierung Temperature regulation					
Schiebereinheit groß Slide unit, large		E 3130 	□ 20 x 40 ... □ 100 x 120	abhängig von Säulenlänge <i>depends on the length of the pillars</i>	DLC beschichtet DLC coated	✓				
	Schieberbaukasten Slide construction kit		E 3011 	□ 8 x 12 ... □ 32 x 50	abhängig von Säulenlänge <i>depends on the length of the pillars</i>	DLC beschichtet, nitriert DLC coated, nitrided	-			
		E 3012 	□ 12 x 20 ... □ 32 x 50							
Schiebereinheit klein Slide unit, small		E 3300 	□ 10 x 10 ... □ 12 x 12	3 6,1	DLC beschichtet DLC coated	-				
		Kompaktschieber Compact slides	E 3070 	∅ 5 - 13 □ 16 x 19			5,8	TIN beschichtet TIN coated	-	
E 3072 										
E 3080 	∅ 19 □ 22 x 38		6,35 18							
	E 3310 		□ 8 x 6 □ 12 x 10 □ 15 x 12 □ 18 x 14	4,2 4,2 5,2 6,2	DLC beschichtet DLC coated	-				
			E 3330 	□ 16 x 10 □ 18 x 11 □ 20 x 15 □ 25 x 18 □ 28 x 22			2,7 3,4 4,4 5,4 6,4	DLC beschichtet DLC coated	-	
			E 3360 	□ 23 x 12 □ 30 x 22 □ 40 x 31			4,9 6,9 17,4			
			Kompaktschieber gekühlt Cooled compact slide unit				E 3380 			□ 18 x 18 □ 24 x 24 □ 30 x 30